

BenchTop Extraction Arm FX2 100 CHEM

Wydajne, ciche i elastyczne ramiona odciągowe - idealne do odciągu oparów w środowiskach, w których musi być zapewniona odporność na korozję.



BenchTop Extraction Arm FX2 100 CHEM

- ✓ Skuteczna optymalizacja strefy wychwytywania i usuwanie zanieczyszczeń u źródła.
- ✓ Niski poziom hałasu zapewnia bezpieczne i ciche środowisko pracy
- ✓ Różne długości i opcje montażu dla zapewnienia elastyczności
- ✓ Regulowana wysokość dla ergonomicznej wydajności
- ✓ Dostosowanie do indywidualnych potrzeb w celu uzyskania optymalnej przestrzeni roboczej

Ramiona Nederman FX2 wykonane są z lekkich segmentów z anodowanego aluminium, z trzema regulowanymi, kompozytowymi przegubami ciernymi. Trwałość i wytrzymałość w połączeniu z łatwością obsługi sprawiają, że można ich używać w różnych środowiskach pracy. Szczególnie przydatne są tam, gdzie wymagane są ramiona małe, elastyczne i łatwe w użyciu.

Dzięki profilom z anodowanego aluminium z białą powłoką nakładaną elektroforetycznie, ramię idealnie nadaje się do odciągu w środowiskach agresywnych, w których konieczne jest zapewnienie odporności na korozję.

BenchTop Extraction Arm FX2 100 CHEM

Certyfikaty	CE
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Rury z anodyzowanego aluminium (20µm in/out).
Temperatura dymów	max 158 °F (70 °C)
Średnica ramienia odciągowego (mm)	100
Przepływ powietrza (m³/h)	200 - 450
[ProductExtractionarmsCategoryType]	CHEM

Models


	Item number	Długość ramienia (m)	Waga (kg)	Długość ramienia (m)	Długość ramienia (m)
	70608244	1,2	4,8	[DOWN], [UP]	[Surface Edge], [Wall], [On top of horizontal surface]
	70608344	1,2	5,9	[UP]	[Ceiling], [Wall]
	70608444	1,2	4,1	[DOWN], [UP]	[Overbench cabinet], [Bench Through]
	70608544	1,8	5,9	[UP]	[Surface Edge], [On top of horizontal surface]
	70608644	1,8	7,7	[UP]	[Ceiling], [Wall]
	70608744	1,8	5,9	[DOWN]	[Surface Edge], [Floor], [Wall], [On top of horizontal surface]
	70608844	1,8	5,9	[DOWN]	[Bench Through]
	70608944	2,4	6,9	[UP]	[Surface Edge], [On top of horizontal surface]
	70609044	2,4	8,7	[UP]	[Ceiling], [Wall]

Accessories


	Accessory	Item number
	FX2-Duct connector-ORIG/CHEM-D100 Szare przyłącze kanałowe. Ułatwia łączenie kanału Alu 100 mm z zewnętrznymi przewodami 125 mm. Wszystkie ramiona są standardowo dostarczane z przyłączem kanałowym.	70377040
	FX - zestaw wspornika - D50/75/100 - dł.190	70501144
	FX2-Bracket kit-D50/75/100-L500.	70377042
	FX2-Wall BRKT kit-Flat-L190-White. Kompletny zestaw do montażu ze wspornikiem płaskim, profilem przedłużającym 190 mm i powiązanymi elementami, do montażu ramion FX2 50/75/100 przy odległości 250 mm od pionowej linii środkowej ramienia do ściany.	70377043
	FX2-Wall-P BRKT kit-D50/75/100-L190. Kompletny zestaw do montażu ramion FX2 50/75/100 przy odległości 250 mm od pionowej linii środkowej ramienia do ściany.	70377046
	FX - zestaw wspornika na stół warsztatowy - D50/75/100	70501444
	FX - wspornik klasyczny - D50/75/100	70501244
	FX - przedłużenie Cut2fit - L1100	70501344
	FX - przedłużenie Cut2fit - L2200.	70374600
	Ceiling cover plate	70502644
	FX2-Ceiling cover plate-PLUS,	70377045
	FX - okap Combi - CHEM - D50/75/100.	70500344
	FX-Dome hood-CHEM-D50/75/100	70376984

Accessories


	Accessory	Item number
	FX - okap metalowy - ORIG/CHEM - D50/75/100.	70500444
	FX - okap kołnierzowy - CHEM - D50/75/100	70503044
	FX2-AI duct-L1000-D75/100toD100-WHT	70377054
	FX-Hose-D100-L3000-Grey	70377099
	FX-Hose D125-L5000-Grey	70377100
	FX2-Hose support ring-D100	70377068
	FX2-Hose support ring-D125	70377069
	FX2-AI duct-L2000-D75/100toD100-CHEM	70377409
	Mała pokrywa zamykająca profil aluminiowy lub wspornik ramienia FX2	70377452




Wykres spadku ciśnienia: 1) Oś X: Przepływ powietrza (cfm) 2) Oś X: Przepływ powietrza (m³/h) 3) Oś Y: Spadek ciśnienia statycznego (Pa) 4) Oś Y: Spadek ciśnienia statycznego (w wg.)




Wykres poziomu hałasu: 1) Oś X: Przepływ powietrza (cfm) 2) Oś X: Przepływ powietrza (m³/h) 3) Oś Y: Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))




Materiały: 1) Kołnierz: polipropylen 2) Rury: aluminium: anodowane 10 µm, z białą elektroforetyczną napylaną powłoką. 3) Uchwyt do przepustnicy: aluminium: anodowane 10 µm Sprężyna wewnętrzna: stal nierdzewna Połączenie obrotowe polipropylenowe wzmocnione włóknem szklanym Łopátka przepustnicy: tworzywo elastomerowe termoplastyczne 4) Przeguby: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym Pierścień ślizgowy: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym Pierścień usztywniający śrubę gwintowaną: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym Pokrętko regulacyjne: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym w ocynkowanej stali Śruba gwintowana wewnątrz przegubów: stal nierdzewna 5) złącze kanałowe: EPDM guma 6) Połączenie obrotowe: aluminium, malowany polipropylen Nity mocujące: aluminium Połączenie obrotowe polipropylenowe wzmocnione włóknem szklanym




• FX2-CHEM-D100-L1200-Up/Down-Low Maks. zasięg pracy: 1170 mm (46,1 cali) A: 450 mm (17,7 cali) B: 450 mm (17,7 cali) • FX2-CHEM-D100-L1800-Up-Low Maks. zasięg pracy: 1770 mm (69,7 cali) A: 750 mm (29,5 cali) B: 750 mm (29,5 cali) • FX2-CHEM-D100-L2400-Up-Low Maks. zasięg pracy: 2290 mm (90,2 cali) A: 1010 mm (39,7 cali) B: 1010 mm (39,7 cali)




- FX2-CHEM-D100-L1200-Up/Down-Low Maks. zasięg pracy: 1170 mm (46,1 cali) A: 450 mm (17,7 cali) B: 450 mm (17,7 cali) • FX2-CHEM-D100-L1800-Down-Low Maks. zasięg pracy: 1770 mm (69,7 cali) A: 750 mm (29,5 cali) B: 750 mm (29,5 cali)




- FX2-CHEM-D100-L1200-Up/Down-Through Maks. zasięg pracy: 1170 mm (46,1 cali) A: 450 mm (17,7 cali) B: 450 mm (17,7 cali) • FX2-CHEM-D100-L1800-Down-Through Maks. zasięg pracy: 1770 mm (69,7 cali) A: 750 mm (29,5 cali) B: 750 mm (29,5 cali)




- FX2-CHEM-D100-L1200-Up-PLUS Maks. zasięg pracy: 1170 mm (46,1 cali) A: 450 mm (17,7 cali) B: 450 mm (17,7 cali)
- FX2-CHEM-D100-L1800-Up-PLUS Maks. zasięg pracy: 1770 mm (69,7 cali) A: 750 mm (29,5 cali) B: 750 mm (29,5 cali)
- FX2-CHEM-D100-L2400-Up-PLUS Maks. zasięg pracy: 2290 mm (90,2 cali) A: 1010 mm (39,7 cali) B: 1010 mm (39,7 cali)




Przykład montażu sufitowego: Lewa strona: ramię FX2-Up-Low z następującymi akcesoriami: -FX-Klasyczny wspornik -wysięgnik ramieniowy-L1100 -FX2-rura aluminiowa biała -FX2-redukcja przyłączeniowa-ORIG/CHEM-100 -FX-maskownica sufitowa Prawa strona: ramię FX2-Up-PLUS z następującymi akcesoriami: -FX2-zestaw wspornika-D50/75/100-L500 -FX2-maskownica sufitowa -PLUS



Przykłady montażu ściennego: Lewa strona: ramię FX2-Up-PLUS z następującymi akcesoriami: -FX2-zestaw wspornika ściennego-D50/75/100-L190 -FX2-maskownica sufitowa -PLUS W środku: ramię FX2-Up-Low z następującymi akcesoriami: -FX2-zestaw wspornika-D50/75/100-L500 -FX2-maskownica sufitowa-PLUS -FX2-rura aluminiowa biała -FX2-połączenie-ORIG/CHEM-D100 Prawa strona: ramię Up-Low z następującymi akcesoriami: -FX2-zestaw wspornika ściennego -Flat-L190-Biały -FX2-maskownica sufitowa-PLUS -FX2- rura aluminiowa biała -FX2-połączenie-ORIG/CHEM-D100



Przykład montażu na stole: Lewa strona: ramię FX2-Down-Low z następującymi akcesoriami: -FX2-zestaw wspornika stołowego-D50/75/100 Prawa strona: ramię FX2-Down-Through



Inne przykłady montażu: Po lewej stronie: Mocowanie ramienia poprzez spodnią część szafki z ramieniem FX2-Up/Down-Through W
środku: Mocowanie na półce ramienia FX2-Up-Low z następującymi akcesoriami: -zestaw wsporników FX2